

SARAYA

เครื่องจ่ายน้ำยาแบบอัตโนมัติ / ใช้มือกด

UD-1600 MD-1600

จ่ายน้ำยาได้ 3 แบบ
เหลว • โฟม • เจล



- พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ (เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
- จ่ายน้ำยาด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่ไวขึ้น (เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
- สามารถจ่ายน้ำยาได้ 3 แบบ
- ตรวจสอบปริมาณน้ำยาได้ด้วยดีไซน์ที่โปร่งใส

UD-1600



ติดผนัง

ผ่านไซส์ C x 4

สบู่อล้างมือ

เหลว / โฟม

น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือ

สเปรย์ / เจล

W154 x D100 x H285 mm

MD-1600

ติดผนัง

ใช้มือกด

สบู่อล้างมือ

เหลว / โฟม

น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือ

สเปรย์ / เจล

W154 x D100 x H285 mm

เครื่องจ่ายน้ำยา UD-1600 / MD-1600 จ่ายน้ำยาสะอาดเพื่อสุขอนามัยมือ

- ใช้ร่วมกับสบู่ล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือ
- สามารถใช้ได้กับน้ำยาแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการเปลี่ยนน้ำยา
- ลดความเสี่ยงในการอุดตัน เพราะแทนที่บีบด้วยน้ำยาแบบใช้แล้วทิ้ง
- ขนาดบรรจุ 1.2L
- ออกแบบมาอย่างพอเหมาะสำหรับสถานที่ติดตั้ง ไม่กีดขวางทางเดิน
- ติดตั้งง่ายด้วยเทปกาวยสองหน้า หรือเจาะผนัง
- มีระบบล็อกกันบนหนา



ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า	UD-1600	MD-1600
ภาพสินค้า		
แหล่งกำเนิดพลังงาน	แบตเตอรี่ขนาด C x 4 (แบตเตอรี่ไม่รวมในเครื่องจ่ายนี้)	ใช้มือกด
รูปแบบเครื่องจ่าย	แบบอัตโนมัติ	แบบใช้มือกด
ขนาดเครื่อง	W154 x D100 x H285 mm	W154 x D100 x H285 mm
อุปกรณ์ที่มาในกล่อง	คู่มือการใช้งาน, ฤกษ์แจ, เทปกาวยสองหน้า, น็อต	คู่มือการใช้งาน, ฤกษ์แจ, เทปกาวยสองหน้า, น็อต
อุปกรณ์เสริม (ขายแยก)	ภาด / IS-9000	
ชนิดน้ำยาที่ใช้ได้	เหลว / โฟม / เจล (ใช้ได้เฉพาะกับน้ำยาของสารายา)	
ขนาดบรรจุ	1.2L	
ปริมาณการจ่ายน้ำยา	ปรับระดับการจ่ายได้ 3 ระดับ (ประมาณ 0.8ml, 1.0ml หรือ 1.5ml สำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเหลว)	



Sanisara W

- แอลกอฮอล์เจลดความหนืดต่ำ
- นำเข้าจากญี่ปุ่น ไม่มีน้ำหอม
- แห้งไว อ่อนโยนต่อมือ
- น้ำยาใช้แล้วทิ้ง 600mL ถูกสุขลักษณะ
- ลดความเสี่ยงน้ำยาอุดตัน



Saraya Foaming Hand Soap

- สบู่ล้างมือ
- กลิ่นกรีนแอปเปิ้ล
- ผลิตจากน้ำมันมะพร้าว
- พสมสารให้ความชุ่มชื้นเพื่อป้องกันผิว
- น้ำยาใช้แล้วทิ้ง 1L ถูกสุขลักษณะ
- ลดความเสี่ยงน้ำยาอุดตัน



Alsoft A

มีส่วนประกอบของเอทิลแอลกอฮอล์ชนิดแห้งเร็ว ไม่แต่งกลิ่น ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่มือเพื่อสุขอนามัย และฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัด ให้ความรู้สึกสะอาดและปลอดภัย ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง เหมาะกับผิวแพ้ง่าย

อุปกรณ์เสริม



ภาดสำหรับ UD-1600 & MD-1600

หากไม่ต้องการติดตั้งเครื่องจ่ายกับผนัง สามารถใช้ขาตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาเพื่อติดตั้งได้

- IS-9000 รหัสสินค้า 63723



IS-9000



ข้อควรระวัง

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อตัวแทนการขาย
- กรุณาอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- ใช้ได้เฉพาะกับน้ำยาของบริษัทสารายาเท่านั้น
- น้ำยาอื่นอาจทำให้เครื่องจ่ายเสียหายได้

■ เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

■ สิ่งพิมพ์นี้อาจมีภาพหรือสีที่ต่างจากของจริงเล็กน้อย

■ รายละเอียดในโบว์ชัวร์นี้ปรับปรุงล่าสุด เดือนมีนาคม 2018

SARAYA Thailand

บริษัท สารายา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

23/21 อาคารสรชัย ชั้น 12 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-714-3263~4 Fax 02-714-3269 <http://www.saraya-thailand.com/>

MD-1600



UD-1600

